

PRODUKTDATENBLATT

DG35

PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- 10mm Segmenthöhe für eine sehr gute Standzeit
- kurze Trennzeiten
- geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum von Granit bis Beton
- Nass- und Trockenschnitt

Die leistungsfähige Diamanttrennscheibe DG35 mit Turboschneidrand überzeugt durch eine besonders hohe Standzeit, eine hohe Schnittgeschwindigkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Granit bis Beton. Gleichzeitig ermöglicht sie mit ihrem 10 mm hohen Segment ein schnelles Arbeiten und saubere Schnittkanten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG35
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	302242
GTIN	4011890050392
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,350 kg
Produktabmessung	180 x 10,0 x 2,3 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,3 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	215 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,350 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR