


Adatlap

Termékmegnevezés	MIK WS
Rövid leírás	Kábelcsatornák, kábelvezetés minden alkalmazáshoz
Tulajdonságok	UV-álló
Szín	fehér, hasonló RAL 9010
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló



Normák: EN 50085, BS 4678 part 4, VDE 0604-1



Hosszúság
2000 mm

Cikkszám	Méreték Mag. x Szél.	Hasznos keresztmetszet	Kiscsomag	Nagycsomag
080 956	10 x 16 mm	160 mm ²	2 m	40 m
032 583	16 x 16 mm	256 mm ²	2 m	30 m
032 582	16 x 25 mm	400 mm ²	2 m	30 m
035 587	16 x 40 mm	640 mm ²	2 m	30 m
004 866	16 x 40 mm, osztott	2 x 320 mm ²	2 m	30 m
004 864	25 x 40 mm	1000 mm ²	2 m	30 m
004 867	25 x 40 mm, osztott	2 x 500 mm ²	2 m	30 m
004 865	40 x 40 mm	1600 mm ²	2 m	30 m
012 673	40 x 60 mm	2400 mm ²	2 m	30 m

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	hamis
Rögzítés módja	perforált
Fedél kivitel	különálló
Kábelrögzítővel	hamis
Védőfóliával	hamis
Csatornatoldóval	hamis
Anyag	PVC-U