

ROLL WATER PROFI

Praktischer Wasserschlauchaufroller für jeden Garten

Der automatische Aufroller ROLL WATER PROFI ist ein wichtiger Beitrag für den Unfallschutz auf Baustellen, in Garagen und Werkstätten, in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Ein Traum für Profi- und Hobbygärtner:

- Rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
- Beseitigung von Stolperstellen
- Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Wasserschlauchs
- Exakte Blockierung auf der eingestellten Länge
- Einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
- Rascher Rückzug in das schwenkbare Gehäuse durch starke Rücklauffedern aus Federstahl
- Geordneter und vollständiger Rücklauf durch eine speziell entwickelte Lagenspulmechanik



ROLL WATER PROFI 20 inklusive GARDENA Anschluss-Set



Langlochführungen am Haltebügel für einfache Montage / Demontage



Einstellbarer Schlauchstopper und Lagenspulmechanik für Rücklauf

ROLL WATER Schlauchaufroller		PROFI 20
Schlauchqualität		PVC
Schlauchdurchmesser	Zoll	1/2
Schlauchlänge	m	20
Blockiervorrichtung abschaltbar		•
Abmessungen l x b x h	cm	33 x 48 x 54
Gewicht	kg	10
Bestellnummer EAN 90 04853		42178 5

Weitere Modelle auf Anfrage

ROLL HD für Hochdruckschläuche



Mit den ROLL HD Schlauchaufrollern wird der Abnutzung und Beschädigung von Hochdruckmedien führenden Schläuchen erfolgreich vorgebeugt

ROLL HD INDUSTRIE OPEN 15

- Zulässiger Arbeitsdruck bis 200 bar
- Offene Bauart, Schlauch-Umlenkrollen
- Konsole für Boden-, Wand- oder Deckenmontage
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel
- Einsatztemperatur bis 150 °C
- Erhältlich ohne oder mit 15 m Hochdruckschlauch 3/8"
- Anschluss 22 x 1,5 HD

Adapter für Hochdruckreiniger

ELMAG® führt Adapter und Zwischenstücke für alle gängigen Hochdruckreiniger. Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Preisliste.



ROLL HD Schlauchaufroller		INDUSTRIE OPEN 15	INDUSTRIE OPEN
Schlauchqualität		Hochdruckschlauch	ohne Schlauch
Schlauchdurchmesser	Zoll	3/8	
Schlauchlänge	m	15	
Arbeitsdruck, max.	bar	200	200
Anschlüsse	Zoll	Eingang 1/2"	Ausgang 3/8"
Abmessungen l x b x h	cm	53 x 22 x 48	53 x 22 x 48
Gewicht	kg	16,5	10
Bestellnummer EAN 90 04853		42192 1	42190 7

Weitere Modelle auf Anfrage