

Artikelnummer: 308690

Kurzbeschreibung: Silocontainer type SG 375, insteekgaten voor hefwagen, inhoud 375 liter, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Silocontainer type SG 375, insteekgaten voor hefwagen, inhoud 375 liter, gegalvaniseerd: De silocontainer type SG 375 heeft ingangsvakken en is gegalvaniseerd. De vergrendeling van de handbediende hendelschaar maakt het legen van 375 liter stortgoed eenvoudig en veilig. Dankzij de ingangsvakken kan de silocontainer van het type SG 375 veilig worden getransporteerd. Net zo handig is het vullen van de silocontainer door de 1000 mm hoge trechter. Deze bestaat uit plaatstaal en is rondom versterkt. Het frame van de silotrichter van het type SG 375 is gemaakt van profielstaal en gegalvaniseerd. Ruimtebesparend stapelen is eenvoudig met de silocontainer type SG 375 dankzij de bijgevoegde stapelhoeken. Dankzij de speciale handgreepschaarvergrendeling kan de silocontainer met een inhoud van ca. 375 liter veilig en eenvoudig worden geleegd. Speciale uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar op aanvraag.

Technische details

- Speciale handgreep met schaarvergrendeling: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal, gegalvaniseerd
- Trechter van plaatstaal met omtrekversterking
- Met vorkheftruckzakken
- inhoud: 375 l
- Trechter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm.
- Binnenafmetingen van de inrijvakken: B 175 x H 65 mm
- Afstand tussen de ingangsvakken: 565 mm
- Afmetingen: L 1090 x B 860 x B 860 x H 1170 mm
- Eigen gewicht: 127 kg

Info: speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag leverbaar.

