

Artikelnummer: 76086

Kurzbeschreibung: Telescooplader KT 2,5 192 kg, gealvaniseerd

Langbeschreibung: Telescooplader type KT 2,5: De telescooplader vergroot de reikwijdte van de vorkheftruck. Stalen constructie, basisapparaat 2200 mm lang. Binnenliggend, telescopische deel 8-voudig uitschuifbaar. Kettingbeveiliging tegen onbedoeld uitschuiven. Met 2 lasthaken. Naar keuze zonder of met 3-voudige hoogteverstelling, iedere positie wordt met een steekpen beveiligd.

- oppervlak: oranje gelakt (RAL 2000) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461
- Ta'œV/GS-getest
- CE-kenteken
- niet hoogteverstelbaar
- afm. inw. insteekopeningen: A 490/B 480/C 106 mm

pos. 1: afstand 710 mm, draagvermogen 2500 kg - pos. 2: afstand 1000 mm, draagvermogen 2500 kg - pos. 3: afstand 1290 mm, draagvermogen 2500 kg - pos. 4: afstand 1590 mm, draagvermogen 1800 kg - pos. 5: afstand 1870 mm, draagvermogen 1400 kg - pos. 6: afstand 2055 mm, draagvermogen 1200 kg - pos. 7: afstand 2255 mm, draagvermogen 1050 kg - pos. 8: afstand 2455 mm, draagvermogen 950 kg - pos. 9: afstand 2655 mm, draagvermogen 850 kg - pos. 10: afstand 2855 mm, draagvermogen 770 kg - pos. 11: afstand 3055 mm, draagvermogen 700 kg - pos. 12: afstand 3255 mm, draagvermogen 650 kg - pos. 13: afstand 3455 mm, draagvermogen 600 kg - pos. 14: afstand 3655 mm, draagvermogen 560 kg

Let op het draagvermogen van de vorkheftruck!

