



Opis:

Przyłącze węża z gwintem zewnętrznym i sześciokątem R 3/4" x 1" (R 3/4" x 25 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, do podłączania węża do zbiorników

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- z gwintem rurowym $\varnothing d2 = R 3/4"$ – gwint zewnętrzny
- Średnica zewnętrzna tulejki $d3 = 25 \text{ mm}$ lub 1" (strefa wtykania)
- $l = 67 \text{ mm}$
- rozwartość klucza = 32 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	541500
GTIN	4007228702248
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,02

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 170

Masa brutto OJ (kg)	0,2
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	144
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

kartony/warstwa	18
Masa (kg)	308,0