

# Muszaki adatok 802060

## 20 literes PROFI üzemanyagkanna (UN)

piros, UN engedély, HDPE, fekete színű tartozékok



- megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, robusztus és ütésálló
- TÜV által bevizsgált termék, E10-es üzemanyagokhoz használható
- helytakarékos, egymásra rakható és beleillik a 435500 cikksz. kannatartóba
- kannatestbe beépített kifolyócsovel és elveszítetetlen gyerekbiztos csavaros zárósapkával, fekete
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- nincsenek rozsdarészecskék és alacsonyabb a termikus diffúzió a fémkannákhoz képest
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Engedélysz.: UN 3H1/Y/150/..D/BAM 12924-huen
- w = a töltonyílás belső átmérete = 29 mm / a = menet belső átmérete = 38 mm

<b>EAN</b>	4007228802061
<b>Karton hossza</b>	520
<b>Minimális rendelési</b>	3
<b>Szélesség</b>	350
<b>Gyártó</b>	hüenersdorff
<b>Kartonok összesen</b>	16
<b>Rendelési egység</b>	Darab
<b>KE tömege</b>	0,625
<b>nettó, kg</b>	1,25
<b>szín</b>	piros
<b>Zacskó/karton</b>	0
<b>bruttó, kg</b>	1,45
<b>Karton magassága</b>	525
<b>KE</b>	3
<b>KE bruttó tömege, kg</b>	4,375
<b>Raklap hossza</b>	1,2
<b>Darab / raklap, ill. láda</b>	48
<b>Magasság</b>	495
<b>Mélység</b>	165
<b>Raklap magassága</b>	2,25
<b>Urtartalom m<sup>3</sup></b>	0,10374
<b>Raklap bruttó tömege, kg</b>	90
<b>Raklap szélessége</b>	0,8
<b>Volumen L</b>	20
<b>Rétegek száma</b>	4
<b>Darab / réteg</b>	12

<b>Karton szélessége</b>	380
<b>Kartonok száma rétegenként</b>	4