

ATEN VM0404HA 4 x 4 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch

Artikelnummer	14.01.6872
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VM0404HA
EAN (Einzelstück)	4719264643873



4 x 4 4K HDMI-A/V-Matrix-Switch

Der ATEN VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch unterstützt 4K Auflösungen von UHD (3840 x 2160) und DCI (4096 x 2160) mit Aktualisierungsraten von 30 Hz (4:4:4) und 60 Hz (4:2:0). Der VM0404HA ist bereit für die Zukunft von hochauflösendem Video Switching und ideal für Anwendungen, bei denen das Routing von 4K Digitalsignalen erforderlich ist, z.B. in Klassenzimmern, Hörsälen, Kaufhäusern und mehr.

Der VM0404HA Matrix Switch bietet eine einfache und günstige Möglichkeit zur Weiterleitung von 4 HDMI Videoquellen an 4 HDMI Monitore und kann über Tasten an der Vorderseite, IR Fernbedienung und RS-232 Steuerung bedient werden, was eine optimale Anzeige und Steuerung von hochauflösendem Video gewährleistet.

- Verbindet bis zu 4 HDMI Quellen mit bis zu 4 HDMI Anzeigen
- Unterstützt 4K Auflösungen von UHD (3840 x 2160) und DCI (4096 x 2160) mit Aktualisierungsraten von 30 Hz (4:4:4) und 60 Hz
- EDID Expert™ - wählt optimale EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösungen über mehrere Monitore

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe	schwarz

Lieferumfang	1x VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch, 1x 0AD6-1005-26EG Netzteil, 1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung, 1x 2XRT-0003G IR Empfänger, 1x Montageset, 1x Bedienungsanleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	4
Eingänge Video	4x HDMI Buchse
Ausgang Video	4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.)	4096 x 2160/ 3840 x 2160 bei 60Hz
Abmessungen (HxBxT)	437 x 163 x 44 cm
Netzteil	5,3V
Höhe	437 cm
Breite	163 cm
Tiefe	44 cm
Gewicht	1.86 kg
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungsbreite	550 mm
Verpackungstiefe	110 mm
Paketgewicht	2.883 kg