

ROLINE ProSecure II 700 RM1HE

Art.nr.	19.40.1086
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1086
EAN (een stuk)	7611990154869



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	700 /490
Bereik	95 %
Backup tijd	4 min
Backup tijd bij vol/half belast.	4,5 / 15 min
Gewicht	16
Afmeting (HxBxD)	44 x 428 x 610 mm; 1 HE
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V

Uitgangspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W) mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe

700/490	4,5
630/441	6,1
560/392	7,7
490/343	9
420/294	11,8
350/245	15,4
280/196	20,7
210/147	31,3
140/98	56,3
70/49	120