

7.1 foxiClassic PVC-Litze



Innen-Ø ca. mm	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
40	5,000	0,686	196	48	0,58	50	6016-040-100
50	5,000	0,686	236	59	0,83	50	6016-050-100

Material

hochwertiges Weich-PVC

Spirale

Hart-PVC mit Längslitze, zur leichteren Erdung

Wandstärke

ca. 4,0 bis 4,5 mm, je nach Durchmesser

Temperatur

ca. -5°C bis ca. +60°C

Abriebfestigkeit



Innenglätte



Temperaturbeständigkeit



Vakuumfestigkeit



Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte), schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.

Saug- und Förderschlauch für normale Kunststoffe oder Pulver, leichtere Erdung der Litze, da diese auf Schlauchwandung außen aufgeschweißt ist, innen sehr glatt

Gemäß **ATEX 2014/34/EU** und **TRGS 727** zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren). Die Litze ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).

Verbindungselemente



**20.5 foxi
Rundbolzenschelle**



**21.0 Verbinder,
Reduzierungen**



**22.0 Kupplungen,
Flansche**