



 Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage.

Sicherheitsschränke Typ 90 Für Fässer und KTC

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten. Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik.

- Außenkorpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Türen narzissengelb RAL 1007
- Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Notentriegelung innenliegend
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)

> Seite 498



Brandkammer
getestet Typ 90



Gebaut nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRGS 510.
Isolierung nach DIN 4102.

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
B x H x T außen mm	900 x 1935 x 900	900 x 1935 x 900	1550 x 2200 x 1025	1550 x 2200 x 1025	1550 x 2200 x 1025	1550 x 2315 x 1430	1550 x 2315 x 1430
B x H x T innen mm	797 x 1290 x 735	797 x 1580 x 735	1450 x 1645 x 870	1450 x 1745 x 870	1450 x 1745 x 870	1450 x 1761 x 1275	1450 x 1276 x 1275
Auffangvolumen Liter	220	67	220	220	220	220	1000
Anzahl Fässer x Liter	1 x 200	3 x 60 liegend	2 x 200 stehend	2 x 200 stehend	9 x 60 liegend	4 x 200 stehend	4 x 200 stehend*
Gewicht kg	535	530	1030	1030	1040	1450	1620
Ausstattung	Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend	Bodenwanne flach aufliegend Fassregal	Bodenwanne mit Gitterrost, mit Füßen, herausnehmbar	Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend	Bodenwanne mit Gitterrost, Fassregal	Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend	Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend
	144710	144711	501688	501689	501690	144713	144712
	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen							
Gitterrostboden	144722	144722	501693	501694	-	-	-
	---	---	---	---			
PE-Einsatz für Bodenwanne	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	144723	---
Abluftventilator, ex-geschützt, 400 V			501696	---			
Lieferung frei Verwendungsstelle			501703	---			

*oder 1 x 1000 l KTC