



Mobiele schaarheftafels

Draagvermogen tot 800 kg

Met functioneel platform om zware lasten te heffen en te transporteren.

- frame en hefscharen van gelast profielstaal, platform van plaatstaal, afgerond en afgekant, met poedercoating in lichtblauw RAL 5012
- onderwagen met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen met polyurethaan banden, zwenkwielen met remmen

Met handbediende hefaandrijving

Eenvoudig heffen met hydraulische kwaliteitsvoetpomp met verchroomde zuigers, neerlaten middels een nauwkeurig doseerbaar ontlastingsventiel.

[1] Met enkele schaar

- hefhoogte tot 1000 mm

[2] Met dubbele schaar

- hefhoogte tot 1500 mm

Met elektrische hefaandrijving

Handbediend rijden en elektrisch heffen op netvoeding of met accu. Besturing van de hydraulische kwaliteitspomp via handtoets om traploos neer te laten en te heffen.

Netaansluiting 230V/50Hz via Schuko-stekker, interne oplader met accu 12V/24Ah.

[3] Met dubbele schaar

- hefhoogte tot 1300 mm

[4] Met enkele schaar

- hefhoogte tot 1025 mm



Heffunctie	Voetpedaal				
Uitvoering	[1]		[2]		
Draagverm. kg	150	500	800	350	680
Hefgedeelte mm	225 - 740	340 - 900	420 - 1000	348 - 1300	475 - 1500
Platform L x B mm	740 x 450	855 x 500	1000 x 515	910 x 500	1220 x 610
Totale L x B mm	1000 x 450	1165 x 500	1330 x 575	1130 x 500	1520 x 700
Grijphoogte mm	935	970	996	970	1000
Wiel-Ø mm	100	130	150	127	150
Schaaruitvoering	enkel	enkel	enkel	dubbel	dubbel
Hefbewegingen tot max. hgte	20	40	40	45	25
Gewicht kg	46	87	115	120	185
	520982	520983	520985	520986	520987
	---	---	---	---	---

Heffunctie	elektrisch	
Uitvoering	[3]	[4]
Draagverm. kg	350	500
Hefgedeelte mm	370 - 1300	440 - 1025
Platform L x B mm	910 x 500	1020 x 520
Totale L x B mm	1180 x 500	1300 x 520
Grijphoogte mm	920	970
Wiel-Ø mm	125	125
Schaaruitvoering	dubbel	enkel
Hefsnelheid		
met/zonder last mm/sec.	90 / 110	65 / 94
Gewicht kg	142	157
	520990	520991
	---	---