

## Allgebrauchslampe B 60x105, B22d 24V 25W matt Bahnlampe - Stoßfest

Artikel-Nr. 40771



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Lichtstrom:	230 lm
Socket:	B22d
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	3000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 60x105 Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform Ba22d, matt, mit Sonderspannung.  
Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Lebensdauer (h): 3000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 11:05:07



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.