




## QUADRASYL 75

Outdoor Standleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, anthrazit, L/B/H 19/22,5/75 cm, max. 11W

Quadratische Standleuchte QUADRASYL 75 gefertigt aus lackiertem Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Die QUADRASYL Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232295
Fassung	GX53
Leuchtmittel	TCR-TSE
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
Farbe	anthrazit
Lichtaustritt	direkt
Breite	19 cm
Höhe	75 cm
Tiefe	19 cm
Nettogewicht	3.184 kg
Bruttogewicht	3.803 kg
BIG WHITE Seite	682

## Leuchtmittlempfehlung

1005271	LED GX53 , Leuchtmittel weiß / milchig 6W 3000K CRI94 120°
1005269	LED GX53 , Leuchtmittel weiß / milchig 6W 4000K CRI90 120°
1005272	LED GX53 , Leuchtmittel weiß / milchig 6W 2700K CRI90 120°

## Zubehör

228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
--------	-------------------------------------