

**iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Edelstahl antiFingerprint
KF96NVPEA**



French Door und hyperFresh-Frische-System: perfekte Lagerbedingungen für Fisch und Fleisch sowie Obst und Gemüse

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ superFreezing: Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	333 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	200 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	405 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	117.3 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



**iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Edelstahl antiFingerprint
KF96NVPEA**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung
- Rückwand in Hochglanz weiß
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optische Warnanzeige Tür offen
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l
- Lagerzeit bei Störung : 15 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm


Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V

iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Edelstahl antiFingerprint
KF96NVPEA


Maßzeichnungen

Maße in mm




A: Front ist von 1830-
ausgezogenen vor-
verstellbar

Maße in mm



A: Front ist von 1830
ausgezogenen vor-
verstellbar
B: 25 mm für feste A
Rückseite hinzufü-

Maße in mm



Maße in mm

