


Exzenter-Verbindungsbeschlag

- ▶ Rastex 15
- ▶ Dübel für Rastex 15


Einschraubdübel Twister DU 243 T / DU 232 T



- ▶ Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Stahl / Kunststoff
- ▶ Einsetzbar im System 32

Artikelversion	Spannmaß mm	Bestell-Nr.	VE
Twister DU 243 T verzinkt	20	0 020 056	1/200 St.
Twister DU 232 T verzinkt	30	0 020 058	1/200 St.


Einschraubdübel Twister DU 644 T



- ▶ Gewinde M6 x 7,8 mm
- ▶ Spannmaß 30 mm
- ▶ Stahl verzinkt / Kunststoff schwarz


Hinweise:

- ▶ Muffen M6 bitte separat bestellen, siehe Seite 770



Bestell-Nr.	VE
0 020 157	1/200 St.


Einschraubdübel DU 425 / DU 428



- ▶ Gewinde M4 x 7,8 mm
- ▶ Stahl
- ▶ Zubehör Muffen M4
- ▶ Einsetzbar im System 32

Hinweise:

- ▶ Muffen M4 bitte separat bestellen



Artikelversion	Spannmaß mm	Bestell-Nr.	VE
DU 428 blank	20	0 079 523	1/200 St.
DU 425 blank	30	0 079 521	1/200 St.