

LED-Winkelkopflampe

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
- 4 Betriebsmodi, blendfreie Bodenausleuchtung
- Batteriekapazitätsanzeige
- Lichtstrahl mit 2 Helligkeitsstufen, inkl. Blinkmodus
- inkl. stabilem Befestigungsclip



①
Zugelassen für Ex-Zone 0
Bestell-Nr. 217-952-J0

LED Einsatzleuchte, kompakt und lichtstark

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Hochleistungs-LED, übertrifft DIN 14649
- griffiges, hochstabiles Gehäuse
- Handschlaufe mit Batteriefachschlüssel
- IPX7 Spritzwassergeschützt
- kann optional mit Helmmontage-Set ausgestattet werden (s. Zubehör)



② Zugelassen für Ex-Zone 0.
Bestell-Nr. 226-099-J0

LED-Stiftlampe, klein und handlich

- neueste LED-Technologie in kompakter Bauweise
- starke Leuchtkraft
- im praktischen Brusttaschenformat
- langlebig und energiesparend



③ Zugelassen für Ex-Zone 0.
TOP-SELLER
Bestell-Nr. 226-100-J0

Handscheinwerfer

- Leistungsstarker Handscheinwerfer Typ 9410 mit LED-Technik, mit Multifunktionsschalter (hoch, niedrig, blinkend)
- Lampenkopf 120° drehbar
- vertikales oder horizontales Aufstellen
- Batteriestatusanzeige
- inkl. Li-Ion-Akku, Ladestation und Steckernetzteil
- keine Ex-Ausführung



④
Handscheinwerfer Typ 9410
Bestell-Nr. 195-552-J0

Taktische-LED-Einsatzlampe mit 3-Farben-Modus

- 3 Lampen in einem Modell
- eloxiertes Aluminiumgehäuse
- eine magnetische Wahlscheibe schaltet zwischen hellem, weißem Licht und rot/blau für die Nachtsicht um
- moderne LED-Lampe aus der Luftfahrttechnik
- verstärkte Stahlklammer für den sicheren Halt in der Tasche
- keine Ex-Ausführung



⑤
Einsatzlampe Typ 2370
Bestell-Nr. 226-101-J0

LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, mit automatischem Lichtsensor

- mit automatischem Lichtsensor, professionelle Taschenlampe, welche die Helligkeit automatisch anpasst.
- der sekundäre Flutlichtstrahl beleuchtet potentielle Stolperfallen
- integrierte Klemme zur Befestigung an einer Sicherheitsweste - für handfreie Beleuchtung



①
Bestell-Nr. 267-002-J0

LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Punkt- und Fluchtlichtfunktion

- 3 Lichtstufen (hoch, mittel, niedrig)
- 4 Modi: Punktlicht, Flutlicht oder beide LEDs zugleich, Blinklicht
- beweglicher Lampenkopf
- Befestigungs-Clip mit integriertem Magnet



③
Bestell-Nr. 267-004-J0

LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Lithium-Ionen-Akku

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
- Ingressionschutz Stufe IPX7
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- der spezielle wiederaufladbare Lithium-Akku bietet 2000 Ladezyklen
- bis zu 132 Lumen, bis zu 34 Stunden Brenndauer



②
Bestell-Nr. 267-003-J0

	①	②	③	④	⑤
Leuchtdauer [h]	8	19	4	9	3
Batterie	4 x AA	3 x AA	2 x AAA	LITHIUM-ION-AKKU	2 x AA
Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie	nein	ja	ja	ja	ja
Leuchtweite [m]	249	164	51	435	158
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	189	110	21	1131	106
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	EX II 1 D EX ia IIC T 130° Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	EX II 1 D EX ia IIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	EX II 1 D EX iaD 20 IP65 T90°C Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	-	-
Bestellnummer	217-952-J0	226-099-J0	226-100-J0	195-552-J0	226-101-J0

LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0

TOP-PRODUKT



④
LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0,
Bestell-Nr. 267-005-J0

LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, mit Blinklicht



⑤
LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, mit Blinklicht,
Bestell-Nr. 267-006-J0

	①	②	③	④	⑤
Leuchtdauer [h]	13	34	15	40	16
Batterie	3 AA	LiFePO4	3 AA	3 AAA	3 AAA
Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie	nein	ja	nein	ja	ja
Leuchtweite [m]	134	108	134	35	61
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	267	132	329	33	115
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Bestellnummer	267-002-J0	267-003-J0	267-004-J0	267-005-J0	267-006-J0