

Rollcart chariot avec barre de poussée

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 157963



Rollcart Chariot avec barre de poussée

Force 400 kg

chariot avec barre de poussée


- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 245 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 970 x 500 mm
- structure en acier
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	bordure de sécurité	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	pneumatique	TPE

hauteur de charge	245 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	850 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	500 mm	Ø de roue	160 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	950 mm
rehausse	poignée	longueur	970 mm
emboîtable	non	largeur	500 mm
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
poignée	1 pièce	Poids	25 kg

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal