

bacs multi-usages grande capacité

hauteur x longueur x largeur 453 x 800 x 600 mm, capacité 158 l, en polypropylène en bleu pigeon, parois pleines, fond plein, soubassement tablette lisse, couvercle crocodile



Numéro d'article: 209394



Bac multi-usages grande capacité

bacs multi-usages grande capacité

- hauteur x longueur x largeur 453 x 800 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 405 x 500 x 682 mm
- capacité 158 l
- force 50 kg
- Norme européenne
- en polypropylène en bleu pigeon
- parois pleines
- fond plein
- soubassement tablette lisse
- couvercle crocodile
- empilable pour gain de place
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | pliable | non |
| norme européenne | oui | soubassement | tablette lisse |
| capacité | 158 l | structure de cloison | fermé |
| hauteur | 453 mm | soubassement | plein |
| hauteur intérieure | 405 mm | charge | 50 kg |
| longueur | 800 mm | couvercle | oui |
| longueur intérieure | 500 mm | type de couvercle | couvercle crocodile |
| largeur | 600 mm | convient pour aliments | oui |
| largeur intérieure | 682 mm | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| matériau | polypropylène | considération comme matière dang | non |
| recyclable | oui | dispositif de support | aucune |
| gerbable | oui | couleur | bleu pigeon |
| gerbable avec couvercle | couvercle | garantie | 5 années |
| emboîtable | oui | Poids | 8,35 kg |

Accessoires

509604



plombs, pour récipient grand volume

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

528205



marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion