

fetra chariot à plateaux

force 300 kg, avec 5 plateau(x),
incliné, plateau longueur x largeur
820 x 610 mm, plateau(x) en bois,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 222032



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Pour caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 300 kg
- avec 5 plateau(x), incliné
- plateau longueur x largeur 820 x 610 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1686 x 935 x 666 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	666 mm
type de chariot	chariot à plateaux	pneumatique	TPE
longueur de plateau	820 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	610 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1686 mm	Ø de roue	160 mm
alignement de niveaux	incliné	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	5 pièce	conducteur d'électricité	non
charge	300 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	surface	finition peinture époxy
équipement plateau(x)	rebord antichute	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	garantie	10 années
longueur	935 mm	Poids	83,5 kg