

chariot à ridelles

force 150 kg, plateau longueur x largeur 510 x 510 mm, plateforme en acier inoxydable, structure en acier inox, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein

Numéro d'article: 272289



chariot à ridelles

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 510 x 510 mm
- hauteur de charge 200 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 600 x 530 mm
- plateforme en acier inoxydable
- structure en acier inox
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein
- Ø de roue 125 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	bordure de sécurité	oui
charge	150 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein
hauteur de charge	200-880 mm	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	510 mm	hauteur	900 mm
largeur de plateau	510 mm	longueur	600 mm

matériau de plateforme	acier inoxydable	largeur	530 mm
emboîtable	non	garantie	5 années
matériau	acier inoxydable	Poids	25 kg
matériau de châssis	acier inox		

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois