

## Toyota chariot élévateur en acier inoxydable BT High Lifter



force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1190 x 156 mm, largeur de portée 560 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, galets de fourche avec bandage nylon, avec hydraulique Quick-Lift



Numéro d'article: 524087

## Toyota Table élévatrice mobile BT High Lifter BT High Lifter

### Force 1000 kg











chariot élévateur en acier inoxydable

- force 1000 kg
- fourche longueur x largeur 1190 x 156 mm
- largeur de portée 560 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane
- galets de fourche avec bandage nylon
- hauteur de levage 800 mm / hauteur abaissée 87 mm
- stabilité élevée grâce aux stabilisateurs latéraux réglables
- fourches en acier inoxydable décapé au jet de verroterie
- structure acier inoxydable rigide
- timon en acier inoxydable décapé au jet de verroterie
- braquage 180 ° / rayon de braquage 1522 mm
- système hydraulique spécial
- avec hydraulique Quick-Lift
- avec fonction de levage rapide jusqu'à 250 kg
- avec contrôle d'abaissement
- longueur x largeur 1655 x 560 mm
- centre de gravité de la charge 600 mm
- poids 121 kg

## Détails techniques

|                                  |                          |                                  |                             |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| appareil de levage               | chariot de levage        | commande de levage               | manuel/hydraulique          |
| type de chariot de levage        | chariot élévateur mobile | course rapide                    | oui                         |
| charge                           | 1000 kg                  | Fonction de levage               | hydraulique Quick-Lift      |
| longueur de fourche              | 1190 mm                  | commande du mécanisme de rouleme | manuel                      |
| largeur dents de fourche         | 156 mm                   | surface de fourches              | décapé au jet de verroterie |
| largeur de portée                | 560 mm                   | matériau du timon                | acier inoxydable            |
| longueur                         | 1655 mm                  | surface du timon                 | décapé au jet de verroterie |
| largeur                          | 560 mm                   | braquage                         | 180 °                       |
| matériau de roulettes pivotantes | polyuréthane             | rayon de braquage                | 1522 mm                     |
| matériau galets de fourche       | nylon                    | type de système hydraulique      | système hydraulique spécial |
| matériau                         | acier inoxydable         | centre de gravité de la charge   | 600 mm                      |
| hauteur de levage (min.)         | 87 mm                    | Poids                            | 121 kg                      |
| hauteur de levage (max.)         | 800 mm                   |                                  |                             |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 148638 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite  |
| 149500 |  | Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène  |
| 217180 |  | palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein                            |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés          |
| 221284 |  | gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9  |
| 227875 |  | chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge   |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 626475 |  | caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein |

