

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm

Numéro d'article: 714721



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	frein	double blocage
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	70 kg	hauteur totale	128 mm
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	39 mm
Ø de roue	100 mm	trou de moyeu	12 mm
matériau de jante	plastique	largeur de roue	30 mm
roulement	palier lisse	portée	33 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	propriété surface de roulement	non tachant
élément de fixation	trou de fixation	Ø trou arrière	12,2 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
trou de fixation	12,2 mm	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	0,85 kg

## Accessoires

714787



roue, force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés