


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4701A Afvalbak met aftapkraan



Kantelbare afvalbak van 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet, stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast. Onderstel van 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. Seriematig met TOTALSTOP-centraal remsysteem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Vrijrijdbaar en voor heftruckgebruik. Met aftapkraan met zeef. Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of kantelbak aan.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
Inhoud (liter)	250
Bakmaat (mm)	1200 x 652 x 413
Stortzijde hoogte met wielen (mm)	780
Totale lengte (mm)	1359
Totale breedte (mm)	713
Totale hoogte (mm)	780
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	71
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976147017