

Artikelnummer: 155090

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8468-2, B
1500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8468-2: 3 Schubladen 3 x 180 mm, 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (verstellbar) Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert



EAN/GTIN: 4040376888839