

# Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Grundkörper Polyethylen.

### Ausführung:

Grundkörper schwarz.

### Hinweis:

\*Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet.

Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.

Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.

### Anwendung:



Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet.

### Montage:

Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.

## Zeichnungen

Ⓒ



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	A	B	H	L	Passend zu
K0494.220100820	C	rechteckig	20	10	3	11,5	20x10x0,8-2
K0494.220151020	C	rechteckig	20	15	5	11,5	20x15x1-2
K0494.225100820	C	rechteckig	25	10	3	11,5	25x10x0,8-2
K0494.225150825	C	rechteckig	25	15	5	11,5	25x15x0,8-2,5
K0494.225201030	C	rechteckig	25	20	5	11,5	25x20x1-3
K0494.230100820	C	rechteckig	30	10	3	11,5	30x10x0,8-2
K0494.230150825	C	rechteckig	30	15	5	11,5	30x15x0,8-2,5
K0494.230201030	C	rechteckig	30	20	5	11,5	30x20x1-3
K0494.230250830	C	rechteckig	30	25	5	11,5	30x25x0,8-3

# Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	A	B	H	L	Passend zu
K0494.235100820	C	rechteckig	35	10	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K0494.235151030	C	rechteckig	35	15	5	11,5	35x15x1-3
K0494.235200830	C	rechteckig	35	20	5	11,5	35x20x0,8-3
K0494.235250830	C	rechteckig	35	25	5	11,5	35x25x0,8-3
K0494.240151020	C	rechteckig	40	15	5	11,7	40x15x1-2
K0494.240200830	C	rechteckig	40	20	5	11,5	40x20x0,8-3
K0494.240251035	C	rechteckig	40	25	5	11,5	40x25x1-3,5
K0494.240301030	C	rechteckig	40	30	5	11,5	40x30x1-3
K0494.240351030	C	rechteckig	40	35	5	11,5	40x35x1-3
K0494.245201030	C	rechteckig	45	20	5	11,5	45x20x1-3
K0494.245250830	C	rechteckig	45	25	5	11,5	45x25x0,8-3
K0494.245300830	C	rechteckig	45	30	5	11,5	45x30x0,8-3
K0494.245351035	C	rechteckig	45	35	5	11,5	45x35x1-3,5
K0494.250100820	C	rechteckig	50	10	3,5	11,5	50x10x0,8-2
K0494.250200830	C	rechteckig	50	20	5	14,5	50x20x0,8-3
K0494.250250830	C	rechteckig	50	25	5	14,5	50x25x0,8-3
K0494.250301030	C	rechteckig	50	30	5	14,5	50x30x1-3
K0494.250351035	C	rechteckig	50	35	5	14,5	50x35x1-3,5
K0494.250400830	C	rechteckig	50	40	5	14,5	50x40x0,8-3
K0494.255401540	C	rechteckig	55	40	5	14,5	55x40x1,5-4
K0494.260151020	C	rechteckig	60	15	5	14,5	60x15x1-2
K0494.260201030	C	rechteckig	60	20	5	14,5	60x20x1-3
K0494.260250830	C	rechteckig	60	25	5	14,5	60x25x0,8-3
K0494.260301030	C	rechteckig	60	30	5	14,5	60x30x1-3
K0494.260351535	C	rechteckig	60	35	5	14,5	60x35x1,5-3,5
K0494.260401030	C	rechteckig	60	40	5	14,5	60x40x1-3
K0494.260451540	C	rechteckig	60	45	5	14,5	60x45x1,5-4
K0494.260501535	C	rechteckig	60	50	5	14,5	60x50x1,5-3,5
K0494.270301030	C	rechteckig	70	30	5	14,5	70x30x1-3
K0494.270351535	C	rechteckig	70	35	5	14,5	70x35x1,5-3,5
K0494.270401030	C	rechteckig	70	40	5	14,5	70x40x1-3
K0494.270502040	C	rechteckig	70	50	5	14,5	70x50x2-4
K0494.275251025	C	rechteckig	75	25	5	14,5	75x25x1-2,5
K0494.275500825	C	rechteckig	75	50	5	14,5	75x50x0,8-2,5
K0494.280251030	C	rechteckig	80	25	5	14,5	*80x25x1-3
K0494.280301025	C	rechteckig	80	30	5	14,5	*80x30x1-2,5
K0494.280401030	C	rechteckig	80	40	5	14,5	80x40x1-3
K0494.280451535	C	rechteckig	80	45	5	14,5	80x45x1,5-3,5
K0494.280501535	C	rechteckig	80	50	5	21,5	80x50x1,5-3,5
K0494.280601545	C	rechteckig	80	60	5	24	80x60x1,5-4,5
K0494.290402040	C	rechteckig	90	40	5	14,5	*90x40x2-4
K0494.290502045	C	rechteckig	90	50	5	21,5	90x50x2-4,5
K0494.290703055	C	rechteckig	90	70	6	21,5	90x70x3-5,5
K0494.200301535	C	rechteckig	100	30	5	14,5	*100x30x1,5-3,5
K0494.200401535	C	rechteckig	100	40	5	14,5	*100x40x1,5-3,5
K0494.200501545	C	rechteckig	100	50	5	24	100x50x1,5-4,5
K0494.200602545	C	rechteckig	100	60	6	24,5	100x60x2,5-4,5
K0494.200803055	C	rechteckig	100	80	6	24	100x80x3-5,5