

Productinformatie

22 01 140

Rondbuigtang

DIN ISO 5745

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte bekken, precisie geslepen
- Gladde spitsen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	22 01 140
EAN	4003773022800
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	100 g
Afmetingen	140 x 51 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	28,0 mm
Kopbreedte (W3)	16,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

