

Información sobre productos


48 21 J41

Alicate de precisión para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 D

- Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas
- Con puntas insertadas para trabajar con seguridad
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos
- DIN 5256 D, puntas curvas en ángulo de 90°
- Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, estirado
- Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	48 21 J41
EAN	4003773048664
Alicate	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	576 g
Dimensiones	305 x 45 x 17 mm
Norma	DIN 5256 D
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.