

Informazione prodotto

67 01 200

Tronchese per meccanica con tagliente frontale - tipo forte

DIN ISO 5748

- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell'angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	67 01 200
EAN	4003773040637
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	318 g
Dimensioni	200 x 50 x 16 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 5 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

