

Information produit

78 03 140

Electronic Super Knips® XL



- Autre modèle plus long de 15 mm : meilleure stabilité et performance de coupe supérieure
- Durable et inoxydable, fabriqué en acier chirurgical INOX
- Dureté des tranchants env. 54 HRC
- Tranchants très affûtés dépourvus de biseau, pour une coupe affleurante précise des fils les plus fins (ex. : électronique / mécanique de précision)
- Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm
- Avec ressort et limiteur d'ouverture pour plus de confort, d'ergonomie et d'efficacité grâce à l'ouverture automatique et à la largeur confortable des poignées
- Mouvement extrêmement facile pour un travail sans fatigue grâce à une articulation précise avec rivet en acier inoxydable
- Acier à outils INOX

Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 78 03 140 |
| EAN | 4003773081647 |
| Tête | polie |
| Poignées | avec gaines bi-matière |
| Poids | 85 g |
| Dimensions | 140 x 50 x 15 mm |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 1,2 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 0,2 – 2,1 mm |
| Longueur de la mâchoire (B) | 12,3 mm |
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D) | 9,2 mm |
| Largeur de tête (A) | 15,7 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



pour couper à ras, par ex. pour le rognage d'attaches de câbles