

Termékinformációk

86 03 300

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	86 03 300
EAN	4003773041429
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	656 g
Méret	300 x 75 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
beállító helyzet	24
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	68 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



