

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

set bestaande uit: 4 zwenkwielen,
waarvan 2 met rem,
draagvermogen 250 kg, met
kunststof-banden, diameter x
breedte 125 x 34 mm, naaf met
rollager, Dubbele rem, velg van
kunststof, bevestiging met plaat,
lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146813

BS-ROLLEN Set apparatenwielen

Set bestaande uit 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

zwenkwiel

- set bestaande uit: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- draagvermogen 250 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 125 x 34 mm
- naaf lengte x Ø 48 x 15 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 34 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	transporttoestelwielen	zwenklager	kogellager

set bestaand uit	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem	rem	Dubbele rem
set	ja	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	155 mm
draagvermogen	250 kg	naaflengte	48 mm
banden	kunststof	naafboorgat	15 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	34 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	34 mm
wiellager	rollager	lengte plaat	104 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
bevestigingsmaat	104 x 80 mm	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	gewicht	3,48 kg