

## ZARGES

### staande ladder met sporten

trap beide zijden, 2 x 10 sporten met profiel, balklengte 2,9 m, van aluminium

Artikelnummer: 203558



## ZARGES Trapladder met sporten

### Industriële uitvoering

staande ladder met sporten






- trap beide zijden
- 2 x 10 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,05 m
- balklengte 2,9 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en klembeveiliging
- van aluminium
- gewicht 11 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	staande ladder met sporten	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging en klembeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	2,9 m	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	4,05 m	ladder voor op de trap	nee
sporten aantal	2 x 10	uitvoering	Industrie
type trede/sport	sporten met profiel	norm	DIN EN 131 professioneel
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	11 kg
verrijdbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE