

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 1000 x 800 x 1200 mm, inhoud 550 l, van polypropyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben en klep, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 209630



Maxi-container

Onderbouw met 4 zwenkwielen


container met grote capaciteit

- hoogte x lengte x breedte 1000 x 800 x 1200 mm
- inhoud 550 l
- draagvermogen 300 kg
- wiel Ø 120 mm
- In euromaot
- van polypropyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben en klep
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- banden Massief rubber
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C




Technische details

baktype	container met grote capaciteit	stapelbaar	ja
euronorm	ja	vouwbaar	nee
inhoud	550 l	onderrijdbaar	ja
hoogte	1000 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
lengte	800 mm	wiel-Ø	120 mm
breedte	1200 mm	banden	Massief rubber
materiaal	polypropyleen	afvoer	Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
recyclebaar	ja	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
wandconstructie	gesloten	geschikt voor levensmiddelen	ja
wand uitrusting	verstevigingsribben // klep	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
vloerconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar	kleur	grijs
draagvermogen	300 kg	gewicht	32 kg

Gerelateerde Producten

142581		uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"
506892		stapeldeksel, van polypropyleen, voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium