

## ZARGES industriële trap

bordes hoogte 2,36 m, 11 treden met profiel (incl. bordes), trede breedte x diepte 600 x 225 mm, 45° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 215144



## ZARGES Industrietrapp

industriële trap


- bordes hoogte 2,36 m
- trap eenzijdig
- 11 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 600 x 225 mm
- 45° helling
- uitlading 2,4 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door leuning
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wandconsoles en voeten
- gewicht 50,19 kg
- conform DIN EN ISO 14122

- 10 jaar garantie




## Technische details

stijgtechniek	trap	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
hoogte sokkel	2,36 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
treden aantal	11	leuning	eenzijdig
type trede/sport	treden met profiel	bevestigingstype	2 wandconsoles en voeten
breedte treden	600 mm	oppervlak treden	verzinkt
diepte trede	225 mm	norm	DIN EN ISO 14122
uitlading	2,4 m	garantie	10 jaar
gebruik	eenzijdig	levering	voorgemonteerd
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	50,19 kg

## Gerelateerde Producten

215154		leuning voor industriële trap, 45° helling, Voor 11 treden, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel