

**Bauer**

## **benne basculante pour copeaux SKK 250**

hauteur x longueur x largeur 740 x 1115 x 590 mm, capacité 0,25 m<sup>3</sup>, force 300 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir



**Numéro d'article: 218381**

## **Bauer Benne basculante pour copeaux SKK 250**

### **résiste à l'eau et aux intempéries**

benne basculante pour copeaux

- modèle en forme de caisse
- hauteur x longueur x largeur 740 x 1115 x 590 mm
- hauteur d'arête de renversement 430 mm
- capacité 0,25 m<sup>3</sup>
- force 300 kg
- poids 61 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 205 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- étanche à l'huile et à l'eau
- tôle de tamisage et robinet de vidange 1"
- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir

## **Détails techniques**

type de récipient	bennes basculantes	fonction de basculement	manuellement
capacité	0,25 m <sup>3</sup>	sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement

			contre le dérapage involontaire
hauteur	740 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
longueur	1115 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur	590 mm	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
charge	300 kg	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
modèle	en forme de caisse	écartement fourreaux de fourche	205 mm
Hauteur de l'arête de renversement	430 mm	robinet de vidange	tôle tamisage // robinet vidange 1"
matériau	acier	surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couleur	gris noir // RAL7021
exécution paroi	tôle pleine	Poids	61 kg