

Cemo verrijdbare PE-opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume
250 l, hoogte x breedte x diepte
1040 x 1290 x 805 mm

Artikelnummer: 220792



Cemo Vrijdbare opvangbak

verrijdbare PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 250 l
- hoogte x breedte x diepte 1040 x 1290 x 805 mm
- van polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster
- 2 zwenk- en 2 bokwielen








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	805 mm
type opvangbak	verrijdbare PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	zwart
capaciteit	1 x 200 liter vat	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	250 l	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	1040 mm	verrijdbaar	ja
breedte	1290 mm	gewicht	26 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm