

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 1000 x 300 mm, charge maximale par élément 1200 kg / charge max. par tablette 200 kg, 6 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 224709

Rayonnage d'archivage et rayonnage sans boulons

Élément suivant pour plus d'espace et extension individuelle

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour de l'ordre dans l'atelier et les archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2100 x 1000 x 300 mm
- charge maximale par élément 1200 kg / charge max. par tablette 200 kg
- profondeur du compartiment 290 mm
- 6 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur
- Réglable au pas de 26 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablettes / niveaux à hauteur réglable	oui
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	tablette réglable au pas	26 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	bilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	matériau	acier
convient pour (secteurs)	atelier, archives	profondeur de compartiment	290 mm
hauteur	2100 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	300 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	avec revêtement en plastique
charge maxi par tablette	200 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
type de soubassement	tablette en acier	Poids	21 kg