

PROCITY

verkeersspiegel

VIALUX®

hoogte x breedte 600 x 750 mm,
maximale zichtbreedte 9 m, spiegel
van RVS, beslaat en befrist niet,
frame van pvc-schuimstof in
rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 227749



PROCITY Verkeersspiegel VIALUX®

Mist- en ijsvrij

verkeersspiegel




- Geschikt voor gebieden met extreme weersomstandigheden
- geschikt voor buiten
- hoogte x breedte 600 x 750 mm
- maximale zichtbreedte 9 m
- spiegel van RVS, beslaat en befrist niet
- frame van pvc-schuimstof in rood/wit, reflecterend
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder
- 6 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | hoogte | 600 mm |
| veiligheidsuitrusting | spiegel | breedte | 750 mm |
| spiegeltype | verkeersspiegel | max. afstand | 9 m |
| plaats van toepassing | buiten | bestendigheid | tegen corrosie en uv- |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| | | straling |
| geschikt voor (branches) | gebieden met extreme weersomstandigheden | spiegel uitrusting houder |
| materiaal spiegel | RVS | spiegel uitvoering beslaat en bevriest niet |
| materiaal frame | pvc-schuimstof | bevestigingstype wand-/paalmontage |
| type oppervlakte | reflecterend | garantie 6 jaar |
| kleur lijst | rood/wit | gewicht 21 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 224520 |  | verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt |
| 224521 |  | buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt |
| 224522 |  | buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen |