

## RAU

### établi

#### Basic 6010

hauteur x largeur x profondeur 950 x 960 x 450 mm, plateau de table en métal, force 450 kg, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



# RAU.



Numéro d'article: 231075



établi

- hauteur x largeur x profondeur 950 x 960 x 450 mm
- plateau de table en métal
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée
- à gauche 2 tablettes
- à droite 6 tiroirs, 1 plaque perforée
- hauteur des tiroirs 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 400 mm

- force par tiroir 30 kg
- tiroirs extensible des deux côtés avec guidage pour rouleaux, extension 65 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE sur jante polypropylène
- 1 roulette pivotante à frein
- Ø de roue 100 mm
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                              |  |                          |   |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| type de meuble               | table  | blocage d'extension      | blocage d'extension                         |
| type de table                | établi   | verrouillable            | oui   |
| Exécution du bâti            | 4 roul.  | poignée                  | poignée                                     |
| forme de châssis             | piètement 4 pieds avec 4 roulettes                   | matériau de plaque       | métal                                       |
| hauteur                      | 950 mm   | équipement panneau       | rebord, plaque composite ABS                |
| largeur                      | 960 mm   | matériau de châssis      | acier                                       |
| profondeur                   | 450 mm   | surface de châssis       | finition peinture époxy                     |
| épaisseur de panneau         | 25 mm  | couleur du châssis       | anthracite                                  |
| charge                       | 450 kg   | surface de face avant    | finition peinture époxy                     |
| hauteur réglable             | non  | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035                       |
| équipement établi            | 6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée            | système de fermeture     | verrouillage centralisé                     |
| soubassements à gauche       | 2 tablettes  | roulant                  | oui   |
| soubassements à droite       | 6 tiroirs, 1 plaque perforée                         | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce  | pneumatique              | TPE   |
| nombre x hauteur tiroirs     | 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm                            | matériau de jante        | polypropylène                               |
| largeur utile du tiroir      | 500 mm   | équipement roue          | 1 roulette pivotante à frein                |
| profondeur utile du tiroir   | 400 mm   | Ø de roue                | 100 mm                                      |
| capacité de charge de tiroir | 30 kg  | livraison                | livré monté                                 |
| extension tiroir             | 65 %   | garantie                 | 5 années                                    |
| glissière tiroir             | extensible des deux côtés avec guidage pour rouleaux | Poids                    | 50 kg                                       |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 231078 |  | tapis de sol anti-dérapage pour établi, convient pour tiroirs largeur x profondeur 500 x 400 mm, hauteur frontale 60 - 360 mm, hauteur 2 mm, en noir                         |
| 231079 |  | kit de compartimentage pour établi, 5 parois emboîtables, convient pour hauteur frontale 65 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 500 x 400 mm, en noir                    |
| 231080 |  | kit de compartimentage pour établi, 5 parois emboîtables, convient pour hauteur frontale 130 - 180 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 500 x 400 mm, en noir            |
| 231081 |   | bac, pour plaque de rangement perforée, hauteur x largeur x profondeur 65 x 300 x 125 mm   |
| 231082 |  | assortiment de supports, pour plaque de rangement perforée, kit comprenant : 3 doubles crochets, 4 crochets simples, 3 supports simples, 1 support arrondi et 1 support en U |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158965 |    | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |    | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm   |
| 195726 |   | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu                               |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation  |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes                                     |