

bac de dégraissage modulaire bio-x C100

contenance 100 l, surface de travail
H x l x P 960 x 950 x 600 mm

Numéro d'article: 236274



10
YEARS
WARRANTY



bac de dégraissage modulaire

- table de nettoyage
- pour retirer l'huile et la graisse du métal et des éléments en plastique
- contenance 100 l
- produit de nettoyage : à base aqueuse
- surface de travail H x l x P 960 x 950 x 600 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 1010 x 1100 x 770 mm
- en polyéthylène
- table équipée de couvercle, unité de nettoyage (flexible articulé, pinceau de nettoyage) et première recharge de nettoyant
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- avec fourreaux pour fourche
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	largeur	1100 mm
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	profondeur	770 mm
type de table	table de nettoyage	contenance	100 l
convient pour (application)	pour retirer l'huile et la graisse du métal et des éléments en plastique	équipement table	couverture, unité de nettoyage (flexible articulé, pinceau de nettoyage) et première recharge de nettoyant
base produit de nettoyage	à base aqueuse	alimentation	230 V
matériau	polyéthylène	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
couleur	gris/bleu	roulant	non
hauteur de la surface de travail	960 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
largeur surface de travail	950 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
profondeur de surface de travail	600 mm	garantie	10 années
hauteur	1010 mm	Poids	150 kg

Accessoires

236275		couvercle pour table de nettoyage, hauteur x largeur x profondeur 170 x 1020 x 770 mm, en polyéthylène en bleu
236276		Plaque amovible en tôle perforée pour table de nettoyage, largeur x profondeur 908 x 551 mm, en acier inoxydable