

Cascao roulette pivotante



force 1000 kg, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243444



roulette pivotante

- force 1000 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	1000 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	105x84/76 mm
Diamètre de roue	200 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante	polyamide	Poids	3,534 kg
roulement	Palier de pivotement		