

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-
banden, diameter 80 mm, naaf met
glijlager, naaf lengte 40 mm, velg
van polypropyleen

Artikelnummer: 243531



inbouwwiel

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- diameter 80 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polypropyleen
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	glijlager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	80 kg	draadvangkappen	nee
banden	TPE	naaflengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	gewicht	0,14 kg

