

C+P

armoire d'entretien

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm, À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda

Clanic+



Numéro d'article: 267329



armoire d'entretien







- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- structure en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- 4 niveaux avec tablette
- Avec cloison de séparation médiane raccourcie
- À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des portes








- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda
- - 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	équipement armoire gauche	4 casiers
type d'armoire	armoire équipement	équipement armoire droite	1 tringle, 4 crochets
hauteur	1850 mm	tringle à vêtements	oui
largeur	600 mm	patère	3 pièce
profondeur	500 mm	type de porte	double porte battante avec ventilation
hauteur intérieure	1787 mm	modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
type de soubassement	tablette	Butée de porte	double face
soubassement	au sol	installation	paroi
verrouillable	oui	garantie	10 années
système de fermeture	serrure à cylindre	titre Armoires	\$B Armoire d'entretien \$S \$M
fonction de fermeture	verrouillage commun des portes	aération	Corps et face avant
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
couleur du corps	gris clair // RAL7035	matériau de finition	soudé
couleur de la face avant	vert réséda // RAL6011	Amortissement de porte	oui
surface de corps	thermolaqué	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
surface de face avant	thermolaqué	Poids	36,1 kg
cloison de séparation médiane	oui		

Accessoires

257443		soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 600 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
257465		soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 600 x 500 mm, en plastique en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
271455		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasiers. Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272037		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicasiers, en acier
272039		Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicasiers, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272042		pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol

272046		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272053		séparateur, Pour tablette, hauteur x largeur 1210 x 300 mm, en plastique, coloris translucide
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique