

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 450 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met rollager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 503606



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 450 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

## Technische details



transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	255 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	450 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	200 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	aluminium	breedte plaat	110 mm
wiellager	rollager	afstand Schroefgat	105x75 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	Schroefgat-Ø	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	2,95 kg
materiaal behuizing	staal		

## Gerelateerde Producten

503851		Stuurwiel, draagvermogen 450 kg, met elastiek-banden, naaf met kogellager, diameter 200 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van aluminium
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken