

élingue

4 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 5700 / 4000 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 16 mm, avec crochet à œillet

Numéro d'article: 505069



Élingue

4 brins

élingue

- 4 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 5700 / 4000 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 16 mm
- avec crochet à œillet
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	4 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à œillet
charge (simple directe)	5700 kg	Diamètre du câble de levage	16 mm
Force 0-45°	5700 kg	matériau	acier

Force 45-60°	4000 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	16,72 kg

Accessoires

505079	.	Allongement pour élingue, force 5700 kg, 4 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---