


Lutz elektrovatpomp

voor dunvloeibare zuren en logen met een maximale viscositeit van 300 mPas, maximale pompcapaciteit 75 liter per minuut, dompelbuis diameter 32 mm, dompeldiepte 500 mm

Artikelnummer: 520761



IP24



Lutz Elektrovatpomp

voor gebruik in laboratoria

elektrovatpomp

- voor dunvloeibare zuren en logen met een maximale viscositeit van 300 mPas
- maximale pompcapaciteit 75 liter per minuut
- transporthoogte 7 m
- dompelbuis diameter 32 mm, dompeldiepte 500 mm
- schroefdraad G1"
- stroomaansluiting 230 V, motor met 230 W
- beschermingsklasse IP24: vreemde deeltjes > 12 mm, spatwater alle richtingen
- pomp van polypropyleen
- met GS-vignet

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	aansluiting	G1"
vaten-/containerhandling	pomp	materiaal pomp	polypropyleen
pomptype	elektrovatpomp	stroomaansluiting	230 V
medium	dunvloeibare zuren en logen	motorvermogen	230 W
max. viscositeit	300 mPas	ip beschermingsklasse	24: vreemde deeltjes > 12 mm, spatwater alle richtingen
bediening	elektrisch	certificering	GS
max. pompcapaciteit l/min	75 l/min	WEEE-registratienummer	DE53987133
transporthoogte/zuighoogte	7 m	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
dompelbuisdiameter	32 mm	merk volgens EAR-registers	Lutz
dompeldiepte	500 mm	gewicht	2,1 kg
set	nee		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm