

## Toyota RVS scharhefwagen BT High Lifter

**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

draagvermogen 1000 kg, vork  
lengte x breedte 1190 x 156 mm,  
draagbreedte 560 mm, zwenkwielen  
met polyurethaan-banden,  
vorkrollen met nylon-banden, met  
hydraulisch systeem Quick-Lift



**Artikelnummer: 524087**

## Toyota BT High Lifter-scharhefwagen BT High Lifter

### Draagvermogen 1000 kg











RVS scharhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1190 x 156 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- vorkrollen met nylon-banden
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 87 mm
- zeer stabiel dankzij instelbare zijsteunen
- vorken van RVS glaspregelgestraald
- torsiestijve RVSconstructie
- dissel van RVS glaspregelgestraald
- stuuruitslag 180 ° / draaicirkel 1522 mm
- speciale hydraulica
- met hydraulisch systeem Quick-Lift
- met snelheffunctie tot 250 kg
- met daalcontrole
- lengte x breedte 1655 x 560 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- gewicht 121 kg

## Technische details

|                      |                |                         |                                |
|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| hijswerktuig         | hefwagen       | bediening heffing       | handmatig/hydraulisch          |
| hefwagentype         | schaarhefwagen | snelheffing             | ja                             |
| draagvermogen        | 1000 kg        | heffunctie              | hydraulisch systeem Quick-Lift |
| lengte vork          | 1190 mm        | bediening wielonderstel | handmatig                      |
| vorkbreedte          | 156 mm         | oppervlak vork          | glasparelgestraald             |
| draagbreedte         | 560 mm         | materiaal dissel        | RVS                            |
| lengte               | 1655 mm        | oppervlak dissel        | glasparelgestraald             |
| breedte              | 560 mm         | stuuruitslag            | 180 °                          |
| materiaal zwenkwiel  | polyurethaan   | draaicirkel             | 1522 mm                        |
| materiaal vorkwielen | nylon          | type hydraulica         | speciale hydraulica            |
| materiaal            | RVS            | lastzwaartepunt         | 600 mm                         |
| hefhoogte (min.)     | 87 mm          | gewicht                 | 121 kg                         |
| hefhoogte (max.)     | 800 mm         |                         |                                |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |    | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet   |
| 149500 |   | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen   |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten                              |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken                   |
| 221284 |  | werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat   |
| 221309 |  | waarschuivingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat   |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9   |
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood   |
| 407817 |  | opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                    |
| 626475 |  | Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten |