

C+P

werkplaatskast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1200 x 1200 x 400 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 524848

ERGO



C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO

met schuifdeuren met zichtvenster

werkplaatskast


- hoogte x breedte x diepte 1200 x 1200 x 400 mm
- staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 180 °
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type deur	vensterdeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1200 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
diepte	400 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	openingshoek deur	180 °
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	70 kg	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	certificering	GS
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	49,87 kg
oppervlak romp	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524858		Stalen bodem voor werkplaatskast, breedte x diepte 1200 x 400 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag