

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 550 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 524951



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 550 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 50 mm

## Technische details

transporttechniek	wielen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	170 mm
draagvermogen	550 kg	naaflengte	60 mm

banden	kunststof	naafboorgat	20 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	50 mm
wiellager	kogellager	loopvlak eigenschap	breukvast
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	lengte plaat	138 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	110 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	105x80 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	11 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	2,45 kg

## Gerelateerde Producten

524953



wiel, draagvermogen 550 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof